

SUNYOU


半導体デバイス 局所研磨機

ELLMID シリーズ

狙いを正確に
そして高度な再現性で
TAT 短縮
Turn Around Time




DG300
[MADE IN JAPAN]



その場で調整・確認

顕微鏡と一体型のため、加工前の位置決め調整や加工結果をその場ですぐに確認することができます。



幅広い試料サイズに対応

試料サイズを選ばない大型の試料台を採用。
～□50mmまでのサンプルの加工が可能です。



高度な再現性を実現

細かな加工パラメータを12セット保存することができます。
保存したパラメータはタッチパネル上で簡単に呼び出すことができ、どなたでも再現性の高い加工を実現します。

装置仕様

型 式	DG300
装 置 寸 法※1	500mm(W) × 450mm(D) × 880mm(H) 以下
装 置 重 量	38kg (本体のみ)
試 料 台 回 転 速 度	1～100rpm
ホ イール 回 転 速 度	1～600rpm
搭載可能サンプルサイズ	□50mm 以下、厚さ3mm 以下
荷 重 設 定	1～100gf
パラメータセット保存数	12個
消 費 電 力	最大300VA (AC100V)
設 置 ス ペ ース※2	1300mm(W) × 600mm(D) (カメラユニット含む) 耐荷重: 250kg以上

オプション

顕微鏡ユニット (2眼タイプ) ※3
顕微鏡ユニット (3眼タイプ) ※3 ※4
中間変倍装置 (1X, 1.25X, 1.6X, 2X)
対物レンズ10X
対物レンズ20X
対物レンズ50X
対物レンズ100X
カメラユニット

※1 装置寸法はカメラユニット搭載時の本体寸法になります。

※2 振動のない場所に設置してください。

※3 高倍率での観察が困難になる場合があります。

※4 接眼レンズは10X固定になります。

※5 カメラユニットを使用する際は、3眼タイプをご選定ください。

SUNYOU
株式会社 三友製作所

<https://www.sunyou-ss.co.jp>

■テクノセンタ

〒319-1225

茨城県日立市石名坂町2-43-4

TEL.0294-33-9931 FAX.0294-33-9932

E-mail info-sale@sunyou-ss.co.jp

お問い合わせ

2024年5月現在

製品仕様は予告なく変更される場合がございます。